



Stație de comandă din plastic fără actuatoare - pentru 5 actuatoare LPZP5A8

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

### Caracteristici generale

Culoare	Gri
Material	Polycarbonat
grad de protectie IEC	IP66, IP67, IP69K

### Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale max	Nm	1.8
Greutate	g	240

### Date tehnice UL

Grad de protectie UL	1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
----------------------	----------------------

### Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

### Dimensiuni



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

#### Certificate

cULus  
EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Carcasă pentru  
dispozitive cu  
circuit de  
comandă