

Denumirea produsului				Comutatoare cu came rotative
Denumirea tipului de produs				GN200
Caracteristici generale				
Diagrama de comutare				110 - Multi-step 0-1-2-3-4-5 1 stâlp
Nr de elemente				3
Forma de montare				O - Montare spate cu maner negru
Caracteristicile contactului				
Tensiunea nominală de izolație Ui	Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
	Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA	V	600	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV	8	
Curent termic convențional de aer liber Ith	IEC/EN	A	200	
	UL/CSA	A	200	
Tensiune nominală de funcționare		V	690	
Tensiune nominală de impuls operațională		kV	6	
Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG)	10kA	A	200	
	15kA	A	200	
Curent de scurtă durată nominal Icw	1s	kA	3300	
Curentul de funcționare Ie IEC/EN AC1/AC21A		A	200	
Putere nominală de funcționare în AC AC-3 trifazat	220/230V	kW	27.5	
	380/440V	kW	47	
Curentul nominal de funcționare în DC DC21A	48V	A	200	
	60V	A	200	
	110V	A	35	
	220V	A	2.5	
	440V	A	0.9	
Disiparea puterii		W	26	
Caracteristici mecanice				
Terminale Borne șurub				M10
Cuplu de strângere pentru terminale max				Nm 10
Dimensiunea conductorului				
AWG - Cablu rigid	max	AWG	1X3	
AWG - Cablu flexibil	max	AWG	0	
Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil	max	mm ²	1X95	
Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid	max	mm ²	1X95	

Durata de viata mecanica cycles 2X10⁵

Date tehnice UL

Puterea motorului pentru control direct on-line pentru motor trifazat	120V	HP	30
	240V	HP	50
	480V	HP	100
	600V	HP	75
<hr/>			
pentru motor monofazat	120V	HP	15
	240V	HP	30

Conditii ambientale


Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+55
<hr/>				
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal	IP40
Grad IP terminale	IP00

Dimensiuni

Diagrame de cablare



0					
1	X				
2			X		
3					X
4		X			
5				X	

110

Certificari si conformitate

Conformitate	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL60947-4-1

Certificate	UR
-------------	----

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC001029 - Selector complet
----------	-----------------------------