
SSFXC55

5-5 PIN RFID SENZOROVÝ KONEKTOR



Bezpečnostní parametry				
Bezpečnostní kategorie ISO 13849-1				Cat. 4
Úroveň vlastností (PL) dle ISO 13849-1				PLe
Mechanické vlastnosti				
Upevnění				Oba směry
Hmotnost			g	26
Okolní podmínky				
Stupeň krytí				IP67 a IP69K
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Cat. 4
EN/BS 61508-1(SIL 3)
EN/BS 61508-2 (SIL 3)
EN/BS 61508-3 (SIL3)
IEC/BS 62061 (max. SIL 3).
PLe according to EN/BS 13849-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Certifikáty

	cULus
	TÜV

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001449 - Přístroj pro sledování bezpečnostních obvodů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.