# 8LB6GLM8

SVÍTÍCÍ MODUL SIGNÁLNÍHO SLOUPU, BLIKAJÍCÍ NEBO STÁLÉ SVĚTLO, Ø62MM BA15D, BÍLÁ, 24-230VAC



## Obecné charakteristiky

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | | | mm - inch | 62 / 2.44 |
| Napájení napětí (AC) | | | V | 24…230 |
| Barva | | | | Bílý |
| IEC stupeň krytí | | | | IP54 |


## Mechanické vlastnosti


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Utahovací moment pro svorky max. | | | Nm | 0.5 |
| Svorky šroub | | | | Šroubové svorky |
| Průřez vodiče | | | | |
| | AWG/Kcmil | | | |
| | | max. | | 16 |
| | IEC | | | |
| | | max. | mm² | 1.5 |
| Hmotnost | | | g | 60 |

## Okolní podmínky

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -20 |
| | | max. | °C | +50 |


## Rozměry




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| | |
|---|---|
| | IEC/EN 60947-1 |
| | IEC/EN 60947-5-1 |

Certifikáty

| | |
|---|---|
| | EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000232 - Svítící modul pro signální sloupky |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.