
# 8LT4K02BG

MAJÁK 45MM, ZELENÁ + ČERVENÁ, 24VDC




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | | |
| Průměr | | | mm - inch | 45 / 1.77 |
| Napájení napětí (DC) | | | V | 24±10% |
| Barva | | | | Zelená, červená |
| IEC stupeň krytí | | | | IP54 |
| Spotřeba světelného modulu (DC) | | | mA | 37 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Utahovací moment pro svorky max. | | | Nm | 0.5 |
| Svorky šroub | | | | Šroubové svorky |
| Průřez vodiče | | | | |
| | AWG/Kcmil | | | |
| | | max. | | 16 |
| | IEC | | | |
| | | max. | mm² | 1.5 |
| Hmotnost | | | g | 160 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -20 |
| | | max. | °C | +50 |
| **Rozměry** | | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | |
|---|---|
| | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN 60947-1 |
| | IEC/EN 60947-5-1 |
| | UL508 |
| Certifikáty | |
| | cULus |
| | EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001042 - Signální sloupek kompletní |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.