8LT4K07BG

MAJÁK 45MM, ZVUKOVÝ MODUL + ZELENÁ + MODRÁ + ORANŽOVÁ + ČERVENÁ, 24VDC




Obecné charakteristiky				
Průměr			mm - inch	45 / 1.77
Napájení napětí (DC)			V	24±10%
Barva				Zelená, modrá, oranžová, červená
IEC stupeň krytí				IP54
Spotřeba světelného modulu (DC)			mA	37
Spotřeba zvukového modulu (DC)			mA	15
Intenzita zvuku			dB	80
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.5
Svorky šroub				Šroubové svorky
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		max.		16
	IEC			
		max.	mm²	1.5
Hmotnost			g	400
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+50
Rozměry				


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

8LT4K07BG

MAJÁK 45MM, ZVUKOVÝ MODUL + ZELENÁ + MODRÁ + ORANŽOVÁ + ČERVENÁ, 24VDC



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Certifikáty

	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001042 - Signální sloupek kompletní

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.