8LT73S2B9A

MULTIFUNKČNÍ MAJÁK MODRÁ/ORANŽOVÁ/ČERVENÁ, 24VDC, ZABUDOVANÁ LED





Obecné charakteristiky				
Průměr			mm - inch	70 / 2.75
Napájení napětí (DC)			V	24±10%
Barva				Zelená, oranžová, červená
IEC stupeň krytí				IP65
Spotřeba světelného modulu (DC)			mA	90
Spotřeba zvukového modulu (DC)			mA	90
Intenzita zvuku			dB	90
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.5
Svorky šroub				Šroubové svorky
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		max.		16
	IEC			
		max.	mm²	1.5
Hmotnost			g	200
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+50
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


8LT73S2B9A

MULTIFUNKČNÍ MAJÁK MODRÁ/ORANŽOVÁ/ČERVENÁ, 24VDC, ZABUDOVANÁ LED





Schémata zapojení



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000232 - Svítící modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.