8LT7EL5

MAJÁK, SVÍTÍCÍ MODUL, TRVALÉ SVĚTLO, ŽLUTÁ, BEZ ŽÁROVKY



Obecné charakteristiky

Průměr	mm - inch	70 / 2.75
Barva		Žlutý
IEC stupeň krytí		IP65

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	g	82


Okolní podmínky


Teplota

Provozní teplota

min.	°C	-20
max.	°C	+50


Rozměry





Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000232 - Svítící modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.