
8LT7FLB4


SIGNÁLNÍ SLOUP, ZÁBLESKOVÝ MODUL, ČERVENÁ, 24VAC/DC




Obecné charakteristiky			
Průměr		mm - inch	70 / 2.75
Napájení napětí (AC)		V	24
Napájení napětí (DC)		V	24
Barva			Červený
IEC stupeň krytí			IP65
Spotřeba světelného modulu (AC)		mA	135
Spotřeba světelného modulu (DC)		mA	75
Spotřeba zvukového modulu (AC)		mA	135
Spotřeba zvukového modulu (DC)		mA	75
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	92
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-20
	max.	°C	+50
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.





Schémata zapojení



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000232 - Svítící modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.