

8LT7FLE3

SIGNÁLNÍ SLOUP, ZÁBLESKOVÝ MODUL, ZELENÁ, 115VAC




Obecné charakteristiky			
Průměr		mm - inch	70 / 2.75
Napájení napětí (AC)		V	110…120
Barva			Zelená
IEC stupeň krytí			IP65
Spotřeba světelného modulu (AC)		mA	20
Spotřeba světelného modulu (DC)		mA	20
Spotřeba zvukového modulu (AC)		mA	20
Spotřeba zvukového modulu (DC)		mA	20
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	92
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+50
Rozměry			





Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Schémata zapojení



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000232 - Svítící modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.