
# 8LT7GLB5


SIGNÁLNÍ SLOUP, BLIKACÍ MODUL, ŽLUTÁ, 24VAC/DC



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Průměr | | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Napájení napětí (AC) | | V | 24 |
| Napájení napětí (DC) | | V | 24 |
| Barva | | | Žlutý |
| IEC stupeň krytí | | | IP65 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Hmotnost | | g | 83 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | | min. °C | -20 |
| | | max. °C | +50 |


## Rozměry




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000232 - Svítící modul pro signální sloupky |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.