8LT7S1B

SIGNÁLNÍ SLOUP, ZVUKOVÝ MODUL, 24VAC/DC, 16 VOLITELNÝCH ZVUKŮ



Obecné charakteristiky

Průměr		mm - inch	70 / 2.75
Napájení napětí (AC)		V	24
Napájení napětí (DC)		V	24
Barva			Černý
IEC stupeň krytí			IP65
Spotřeba zvukového modulu (AC)		mA	40
Spotřeba zvukového modulu (DC)		mA	40
Intenzita zvuku		dB	80

Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	240


Okolní podmínky


Teplota

Provozní teplota

min.	°C	-20
max.	°C	+50


Rozměry





Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001261 - Akustický modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.