
8LT7S2EG


ZVUKOVÝ MODUL 110-120VAC, PULZNÍ TÓN 78DB NEBO PŘERUŠOVANÝ 75DB, IP65, BÍLÝ



Obecné charakteristiky			
Průměr		mm - inch	70 / 2.75
Napájení napětí (AC)		V	110…120
Barva			Šedá
IEC stupeň krytí			IP65
Spotřeba zvukového modulu (AC)		mA	40
Intenzita zvuku		dB	75
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	240
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-20
	max.	°C	+50

Rozměry






Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

8LT7S2EG

ZVUKOVÝ MODUL 110-120VAC, PULZNÍ TÓN 78DB NEBO PŘERUŠOVANÝ 75DB, IP65, BÍLÝ



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001261 - Akustický modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.