LTN50BM1

HORIZONTÁLNÍ MONTÁŽNÍ ZÁKLADNA, KOVOVÁ,PRO SIGNÁLNÍ SLOUPKY Ø50MM



Obecné charakteristiky

Průměr		mm - inch	50 / 1.97
Materiál			Kovové

Mechanické vlastnosti


Hmotnost		g	72

Okolní podmínky

Teplota

	Provozní teplota		
		min. °C	-30
		max. °C	+50

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001153 - Držák pro signální sloupky na zeď

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.