LTN50BM3

FLEXIBILNÍ MONTÁŽNÍ ZÁKLADNA, KOVOVÁ, PRO SIGNÁLNÍ SLOUPKY Ø50MM



Obecné charakteristiky

Průměr	mm - inch	50 / 1.97
Materiál		Kovové

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	g	173


Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota

min.	°C	-30
max.	°C	+50

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001153 - Držák pro signální sloupky na zeď

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.