
LTN50MSH

ZVUKOVÝ MODUL, NEPŘERUŠOVANÝ ZVUK, IP20 100DB Ø50MM



Obecné charakteristiky			
Průměr		mm - inch	50 / 1.97
IEC stupeň krytí			IP20
Spotřeba energie		VA	1.7
Intenzita zvuku		dB	100
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	48
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-30
		max. °C	+50

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001261 - Akustický modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.