
LTN50MSL

ZVUKOVÝ MODUL, NEPŘERUŠOVANÝ ZVUK, IP65, TYP 4, 85DB Ø50MM

Obecné charakteristiky			
Průměr		mm - inch	50 / 1.97
IEC stupeň krytí			IP65
Spotřeba energie		VA	1.7
Intenzita zvuku		dB	85
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	50
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-30
	max.	°C	+50

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
CSA C22.2 n° 14	
IEC/EN/BS 60947-1	
IEC/EN/BS 60947-5-1	
UL508	
Certifikáty	
cULus	

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001261 - Akustický modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.