LTN50P250

PRODLOUŽENÍ 250MM PRO Ø50MM ZÁKLADNU



Obecné charakteristiky

Průměr	mm - inch	50 / 1.97
Materiál		Kovové

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	g	68


Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota

min.	°C	-30
max.	°C	+50

Rozměry





Type	L (mm/in)
LTP50P050	50 (1.97")
LTP50P100	100 (3.94")
LTP50P250	250 (9.84")
LTP50P400	400 (15.75")

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001155 - Trubka prodloužení pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.