# LTN50P400T

PRODLOUŽENÍ SE ZÁVITEM 400MM PRO Ø50MM ZÁKLADNU



## Obecné charakteristiky

| | | |
|---|---|---|
| Průměr | mm - inch | 50 / 1.97 |
| Materiál | | Kovové |

## Mechanické vlastnosti

| | | |
|---|---|---|
| Hmotnost | g | 108 |


## Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota

| | | |
|---|---|---|
| min. | °C | -30 |
| max. | °C | +50 |

## Rozměry




| Type | L (mm/in) |
|---|---|
| LTP50P050T | 50 (1.97") |
| LTP50P100T | 100 (3.94") |
| LTP50P250T | 250 (9.84") |
| LTP50P400T | 400 (15.75") |

## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

cULus

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001155 - Trubka prodloužení pro signální sloupky |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.