LTN70MSH

ZVUKOVÝ MODUL IP20 100DB Ø70MM, NEPŘERUŠOVANÝ ZVUK



Obecné charakteristiky

Průměr		mm - inch	70 / 2.75
IEC stupeň krytí			IP20
Spotřeba energie		VA	1.7
Intenzita zvuku		dB	100

Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	62


Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota

min.	°C	-30
max.	°C	+50

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001261 - Akustický modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.