
LTN70MW024


PŘIPOJOVACÍ MODUL 12...24VDC Ø70MM



Obecné charakteristiky				
Průměr			mm - inch	70 / 2.75
Napájení napětí (DC)			V	12...24
IEC stupeň krytí				IP65
Spotřeba energie			VA	1
Mechanické vlastnosti				
Svorky šroub				Pružinové svorky
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		min.		16
		max.		24
	IEC			
		min.	mm²	0.25
		max.	mm²	1.5
Hmotnost			g	170
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-30
		max.	°C	+50


Rozměry





Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001154 - Držák pro signální sloupky bez prodloužení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.