
LTN70MWB024

SVORKOVÝ MODUL Ø70MM. 12…24VDC, MONTÁŽ NA ŠROUBY



Obecné charakteristiky			
Průměr		mm - inch	70 / 2.75
Napájení napětí (DC)		V	12...24
IEC stupeň krytí			IP65
Spotřeba energie		VA	1
Mechanické vlastnosti			
Svorky šroub			Pružinové svorky
Průřez vodiče			
	AWG/Kcmil		
		min.	16
		max.	24
	IEC		
		min.	mm² 0.25
		max.	mm² 1.5
Hmotnost		g	170
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
		min.	°C -30
		max.	°C +50

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001154 - Držák pro signální sloupky bez prodloužení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.