LTN70P050

PRODLOUŽENÍ Ø70MM SIGNÁLNÍ SLOUPKY, KOVOVÉ 50MM



Obecné charakteristiky

Průměr		mm - inch	70 / 2.75
Materiál			Kovové

Mechanické vlastnosti


Hmotnost		g	43

Okolní podmínky

Teplota

	Provozní teplota		
		min. °C	-30
		max. °C	+50

Rozměry



Type	L (mm/in)
LTP70P050	50 (1.97")
LTP70P100	100 (3.94")
LTP70P250	250 (9.84")
LTP70P400	400 (15.75")

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001155 - Trubka prodloužení pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.