# LTN70P100T

PRODLOUŽENÍ SE ZÁVITEM, 100MM PRO Ø70MM SIGNÁLNÍ SLOUPEK



## Obecné charakteristiky

| | | |
|---|---|---|
| Průměr | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Materiál | | Kovové |

## Mechanické vlastnosti

| | | |
|---|---|---|
| Hmotnost | g | 39 |


## Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota

| | | |
|---|---|---|
| min. | °C | -30 |
| max. | °C | +50 |

## Rozměry




| Type | L (mm/in) |
|---|---|
| LTP70P050T | 50 (1.97") |
| LTP70P100T | 100 (3.94") |
| LTP70P250T | 250 (9.84") |
| LTP70P400T | 400 (15.75") |

## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

- cULus

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001155 - Trubka prodloužení pro signální sloupky |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.