LTN70P400T

PRODLOUŽENÍ SE ZÁVITEM, 400MM PRO Ø70MM SIGNÁLNÍ SLOUPEK



Obecné charakteristiky

Průměr	mm - inch	70 / 2.75
Materiál		Kovové

Mechanické vlastnosti

Hmotnost	g	163


Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota

min.	°C	-30
max.	°C	+50

Rozměry



Type	L (mm/in)
LTP70P050T	50 (1.97")
LTP70P100T	100 (3.94")
LTP70P250T	250 (9.84")
LTP70P400T	400 (15.75")

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

- cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001155 - Trubka prodloužení pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.