



Denominazione del prodotto

Colonne  
luminesce Ø70  
mm

Tipo

8TL7FL - Moduli  
luminesce

#### Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	70 / 2.75
Tensione di alimentazione (AC)	V	110...120
Colore		Blu
Grado di protezione (IEC)		IP65
Assorbimento luminoso per modulo (AC)	mA	20
Assorbimento luminoso per modulo (DC)	mA	20
Assorbimento moduli sonori (AC)	mA	20
Assorbimento moduli sonori (DC)	mA	20

#### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	92
---------------	---	----


#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+50

#### Dimensioni



Schemi elettrici



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
 If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

Omologazioni

---

cULus

---

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000232 -  
Modulo ottico per  
torre di  
segnalazione