



Colonne
luminose Ø50
mm
LTN50

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	50 / 1.97
Colore		Arancione
Grado di protezione (IEC)		IP65
Potenza assorbita	VA	1.2

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	37
---------------	---	----


Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-30
max	°C	+50

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -
Modulo ottico per
torre di
segnalazione