



Colonne  
luminose Ø50  
mm  
LTN50

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Diametro	mm - inch	50 / 1.97
Colore		Verde
Grado di protezione (IEC)		IP65
Potenza assorbita	VA	1.2

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto	g	37
---------------	---	----


**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-30
max	°C	+50

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000232 -  
Modulo ottico per  
torre di  
segnalazione