



Denominazione del prodotto	Colonne luminose Ø50 mm
Tipo	LTN50

Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	50 / 1.97
Colore		Bianco
Grado di protezione (IEC)		IP65
Potenza assorbita	VA	1.2


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	37
---------------	---	----

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego			
		min	°C	-30
		max	°C	+50

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni	cULus
--------------	-------

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000232 - Modulo ottico per torre di segnalazione
----------	---