



Denominazione del prodotto

Colonne
luminose Ø50
mm
LTN50

Tipo

Caratteristiche generali

Diametro mm - inch 50 / 1.97

Materiale Metallo

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 28

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -30
max °C +50

Dimensioni



Type	L (mm/in)
LTP50P050	50 (1.97")
LTP50P100	100 (3.94")
LTP50P250	250 (9.84")
LTP50P400	400 (15.75")

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001155 -
Tubo per colonna
segnaletica