



Denominazione del prodotto Colonne luminose Ø50 mm  
Tipo LTN50

**Caratteristiche generali**

Diametro mm - inch 50 / 1.97  
Materiale Metallo


**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto g 27

**Condizioni ambientali**

Temperatura  
Temperatura di impiego  
min °C -30  
max °C +50

**Dimensioni**



Type	L (mm/in)
LTP50P050T	50 (1.97")
LTP50P100T	100 (3.94")
LTP50P250T	250 (9.84")
LTP50P400T	400 (15.75")

**Omologazioni e conformità**

Conformità  
CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni  
cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0 EC001155 - Tubo per colonna segnaletica