



Denominazione del prodotto Colonne
luminose Ø50
mm
Tipo LTN50

Caratteristiche generali

Diametro mm - inch 50 / 1.97
Materiale Metallo


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 109

Condizioni ambientali

Temperatura Temperatura di impiego
min °C -30
max °C +50

Dimensioni



| Type | L (mm/in) |
|-----------|--------------|
| LTP50P050 | 50 (1.97") |
| LTP50P100 | 100 (3.94") |
| LTP50P250 | 250 (9.84") |
| LTP50P400 | 400 (15.75") |

Omologazioni e conformità

Conformità CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC001155 -
Tubo per colonna
segnaletica