



Denominazione del prodotto	Colonne luminose Ø70 mm
Tipo	LTN70

Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	70 / 2.75
Grado di protezione (IEC)		IP65
Potenza assorbita	VA	1.7
Intensità sonora	dB	85


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	65
---------------	---	----

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego			
		min	°C	-30
		max	°C	+50

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001261 - Elemento acustico per colonna segnaletica
----------	--