



Colonne  
luminose Ø70  
mm  
LTN70

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Diametro	mm - inch	70 / 2.75
Tensione di alimentazione (AC)	V	110...230
Grado di protezione (IEC)		IP65
Potenza assorbita	VA	1

**Caratteristiche meccaniche**

Attacchi vite Terminali a molla

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min	16
max	24

IEC

min	mm <sup>2</sup>	0.25
max	mm <sup>2</sup>	1.5

Peso prodotto g 277


**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-30
max	°C	+50

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001154 -  
Supporto per  
colonna  
segnaletica