



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Kolumna sygnalizacyjna  
 Ø70mm/2,75"  
 8TL7GL - Moduły światła pulsującego

**Charakterystyka ogólna**

Średnica	mm - inch	70 / 2.75
Napięcie zasilania (AC)	V	24
Napięcie zasilania (DC)	V	24
Kolor		Żółty
Stopień ochrony według IEC		IP65

**Właściwości mechaniczne**

Masa	g	83
------	---	----


**Warunki otoczenia**

Temperatura	Temperatura pracy		
		min.	°C -20
		maks.	°C +50

**Wymiary**



Schemat połączeń elektrycznych



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

Certyfikaty

---

cULus

---

EAC

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000232 -  
Moduł świetlny  
dla kolumny  
sygnalizacyjnej