



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Kolumna  
sygnalizacyjna  
Ø70mm/2,75"  
8TL7GL - Moduły  
światła  
pulsującego

#### Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	70 / 2.75
Napięcie zasilania (AC)	V	230...240
Kolor		Pomarańczowy
Stopień ochrony według IEC		IP65

#### Właściwości mechaniczne

Masa	g	83
------	---	----

#### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+50

#### Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

Certyfikaty

---

cULus

---

EAC

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000232 -  
Moduł świetlny  
dla kolumny  
sygnalizacyjnej