



Kolumna sygnalizacyjna  
Ø50mm/1,97"  
LTN50

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Średnica	mm - inch	50 / 1.97
Kolor		Czerwony
Stopień ochrony według IEC		IP65
Pobór mocy	VA	1.2

**Właściwości mechaniczne**

Masa	g	37
------	---	----


**Warunki otoczenia**

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-30
maks.	°C	+50

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certyfikaty

cULus

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000232 -  
Moduł świetlny  
dla kolumny  
sygnalizacyjnej