



Kolumna
sygnalizacyjna
Ø50mm/1,97"
LTN50

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	50 / 1.97
Kolor		Biały
Stopień ochrony według IEC		IP65
Pobór mocy	VA	1.2

Właściwości mechaniczne

Masa	g	37
------	---	----


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-30
maks.	°C	+50

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000232 -
Moduł świetlny
dla kolumny
sygnalizacyjnej