



Kolumna sygnalizacyjna Ø50mm/1,97" LTN50

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica mm - inch 50 / 1.97

Stopień ochrony według IEC IP20

Pobór mocy VA 1.7

Natężenie dźwięku dB 100

Właściwości mechaniczne

Masa g 48


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -30
maks. °C +50

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001261 -
Moduł akustyczny do kolumny sygnalizacyjnej