



Kolumna  
sygnalizacyjna  
Ø50mm/1,97"  
LTN50

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Średnica mm - inch 50 / 1.97

Materiał Metal

**Właściwości mechaniczne**

Masa g 27


**Warunki otoczenia**

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -30  
maks. °C +50

**Wymiary**



Type	L (mm/in)
LTP50P050T	50 (1.97")
LTP50P100T	100 (3.94")
LTP50P250T	250 (9.84")
LTP50P400T	400 (15.75")

**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

cULus

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC001155 -  
Tuleja  
dystansowa do  
kolumn  
sygnalizacyjnych