



Przeznaczenie produktu

Kolumna sygnalizacyjna
Ø50mm/1,97"
LTN50

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica mm - inch 50 / 1.97

Materiał Metal

Właściwości mechaniczne

Masa g 68

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -30
maks. °C +50

Wymiary



| Type | L (mm/in) |
|-----------|--------------|
| LTP50P050 | 50 (1.97") |
| LTP50P100 | 100 (3.94") |
| LTP50P250 | 250 (9.84") |
| LTP50P400 | 400 (15.75") |

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001155 -
Tuleja dystansowa do kolumn sygnalizacyjnych