



Kolumna  
sygnalizacyjna  
Ø70mm/2,75"  
LTN70

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

Średnica mm - inch 70 / 2.75

Stopień ochrony według IEC IP20

Pobór mocy VA 1.7

Natężenie dźwięku dB 100

### Właściwości mechaniczne

Masa g 62


### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -30  
maks. °C +50

### Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001261 -  
Moduł akustyczny  
do kolumny  
sygnalizacyjnej