



Kolumna
sygnalizacyjna
Ø70mm/2,75"
LTN70

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica mm - inch 70 / 2.75

Stopień ochrony według IEC IP65

Pobór mocy VA 1.7

Natężenie dźwięku dB 85

Właściwości mechaniczne

Masa g 65


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -30
maks. °C +50

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001261 -
Moduł akustyczny
do kolumny
sygnalizacyjnej