





Denumirea produsului				Coloane luminoase Ø45 mm
Denumirea tipului de produs				8TL4
Caracteristici generale				
Diametru			mm - inch	45 / 1.77
Tensiune de alimentare (DC)			V	24±10%
Culoare			Verde, rosu	
grad de protectie IEC			IP54	
Consumul de lumină per modul (DC)			mA	37
Caracteristici mecanice				
Cuplu de strângere pentru terminale max			Nm	0.5
Terminale Borne șurub			Borne cu clemă cu șurub	
Secțiunea dirijorului				
	AWG/Kcmil		max	16
	IEC		max	mm ² 1.5
Greutate			g	160
Conditii ambientale				
Temperatura				
	Temperatura de Operare		min	°C -20
			max	°C +50
Dimensiuni				



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001042 -
Coloana,
dispozitiv
complet