





Denumirea produsului				Coloane luminoase Ø45 mm
Denumirea tipului de produs				8TL4
<b>Caracteristici generale</b>				
Diametru			mm - inch	45 / 1.77
Tensiune de alimentare (DC)			V	24±10%
Culoare			Verde, portocaliu, roșu	
grad de protecție IEC			IP54	
Consumul de lumină per modul (DC)			mA	37
<b>Caracteristici mecanice</b>				
Cuplu de strângere pentru terminale max			Nm	0.5
Terminale Borne șurub			Borne cu clemă cu șurub	
Secțiunea dirijorului	AWG/Kcmil			
			max	16
	IEC			
		max	mm <sup>2</sup>	1.5
Greutate			g	240
<b>Condiții ambientale</b>				
Temperatura	Temperatura de Operare			
		min	°C	-20
		max	°C	+50
<b>Dimensiuni</b>				



### Diagrame de cablare



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001042 -  
Coloana,  
dispozitiv  
complet