





Denumirea produsului				Coloane luminoase Ø45 mm	
Denumirea tipului de produs				8TL4	
Caracteristici generale					
Diametru			mm - inch	45 / 1.77	
Tensiune de alimentare (DC)			V	24±10%	
Culoare			Verde, albastru, portocaliu, roșu		
grad de protecție IEC			IP54		
Consumul de lumină per modul (DC)			mA	37	
Caracteristici mecanice					
Cuplu de strângere pentru terminale max			Nm	0.5	
Terminale Borne șurub			Borne cu clemă cu șurub		
Secțiunea dirijorului	AWG/Kcmil			max	16
		IEC			max
Greutate			g	320	
Condiții ambientale					
Temperatura	Temperatura de Operare			min	°C -20
				max	°C +50
Dimensiuni					



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001042 -
Coloana,
dispozitiv
complet