





Denumirea produsului				Coloane luminoase Ø45 mm
Denumirea tipului de produs				8TL4
Caracteristici generale				
Diametru			mm - inch	45 / 1.77
Tensiune de alimentare (DC)			V	24±10%
Culoare				Alb, verde, albastru, portocaliu și roșu
grad de protecție IEC				IP54
Consumul de lumină per modul (DC)			mA	37
Caracteristici mecanice				
Cuplu de strângere pentru terminale max			Nm	0.5
Terminale Borne șurub				Borne cu clemă cu șurub
Secțiunea dirijorului	AWG/Kcmil			
		max		16
	IEC	max	mm ²	1.5
Greutate			g	400
Condiții ambientale				
Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-20
		max	°C	+50
Dimensiuni				



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001042 -
Coloana,
dispozitiv
complet