





Denumirea produsului				Coloane iluminate Ø70 mm 8TL7
Denumirea tipului de produs				8TL7
<b>Caracteristici generale</b>				
Diametru			mm - inch	70 / 2.75
Tensiune de alimentare (DC)			V	24±10%
Culoare				Verde, portocaliu, roșu
grad de protecție IEC				IP65
Consumul de lumină per modul (DC)			mA	90
Consumul modulului de sunet (DC)			mA	90
Intensitatea sunetului			dB	90
<b>Caracteristici mecanice</b>				
Cuplu de strângere pentru terminale max			Nm	0.5
Terminale Borne șurub				Borne cu clemă cu șurub
Secțiunea dirijorului	AWG/Kcmil		max	16
	IEC		max	mm <sup>2</sup> 1.5
Greutate			g	90
<b>Condiții ambientale</b>				
Temperatura	Temperatura de Operare		min	°C -20
			max	°C +50
<b>Dimensiuni</b>				



Diagrame de cablare



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
 If other modules are fitted, the respective terminals must be  
 connected accordingly.

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

---

Certificate

cULus

---

EAC

---

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000232 -  
Modul optic  
pentru turn de  
semnalizare