



Coloane
 iluminate Ø70
 mm
 8TL7FL - Module
 ușoare

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Diametru | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Tensiune de alimentare (AC) | V | 24 |
| Tensiune de alimentare (DC) | V | 24 |
| Culoare | | Verde |
| grad de protectie IEC | | IP65 |
| Consumul de lumină per modul (AC) | mA | 135 |
| Consumul de lumină per modul (DC) | mA | 75 |
| Consumul modulului de sunet (AC) | mA | 135 |
| Consumul modulului de sunet (DC) | mA | 75 |

Caracteristici mecanice

| | | |
|----------|---|----|
| Greutate | g | 92 |
|----------|---|----|


Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -20 |
| max | °C | +50 |

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -
Modul optic
pentru turn de
semnalizare