



Coloane  
 iluminate Ø70  
 mm  
 8TL7FL - Module  
 ușoare

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Diametru	mm - inch	70 / 2.75
Tensiune de alimentare (AC)	V	24
Tensiune de alimentare (DC)	V	24
Culoare		Albastru
grad de protectie IEC		IP65
Consumul de lumină per modul (AC)	mA	135
Consumul de lumină per modul (DC)	mA	75
Consumul modulului de sunet (AC)	mA	135
Consumul modulului de sunet (DC)	mA	75

**Caracteristici mecanice**

Greutate	g	92
----------	---	----


**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-20
max	°C	+50

**Dimensiuni**



Diagrame de cablare



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
 If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

---

Certificate

cULus

---

EAC

---

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -  
Modul optic  
pentru turn de  
semnalizare